


Asennussarja optoelektronisille antureille

O4 MOUNTING BRACKET 500



Sovellutus

Malli

Säätösylinteriasennus

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

136,5

Asennustapa

Asennustanko; (Ø 12 mm)

Materiaalit

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Säätösylinteri: ruostumaton teräs

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

sylinteriruuvit: 2 x M5 x 10

mutteri: 1 x M5

koneruuvi: 1 x M5 x 16

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl