


Asennussarja paikannusantureille

CLAMP AND BRACKET



Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

47

Asennustapa

Asennustanko; (Ø 10 mm)

Mitat

[mm]

27,3 x 20 x 44,3

Materiaalit

kiinnike: ruostumaton teräs; Säätösynteri: ruostumaton teräs; ruuvi: ruostumaton teräs; mutteri: ruostumaton teräs

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

koneruuvi: 1 x M4 x 12

mutteri: M4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl