


Asennussarja optoelektronisille antureille

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

105,8

Asennustapa

Asennustanko; (Ø 12 mm)

Mitat

[mm]

30,8 x 3 x 48,4

Materiaalit

haponkestävä teräs (1.4571/316)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

synteriruuvit: 2 x M3 x 14

Säätösynteri

koneruvi

mutteri: M4

E21275



Asennussarja optoelektronisille antureille

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------