


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m



1 asennusreijät

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF; OO50; OCF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

70

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

150

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

530

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

45,2



Kohteesta heijastava kuituoptynen anturi

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Tuntopään korkeus	[mm]	3
Tuntopään leveys	[mm]	11
Tuntopään pituus	[mm]	15
Tuntoelimen mitat	[mm]	3 x 11 x 15
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	2
Kuitujärjestys		⊙⊙
Sydämen halkaisija	[mm]	1
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 2 x M2, ruostumaton teräs
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri:, E20600

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------