


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 kuusikulmainen kanta 3 mm
2 porareikä asennustyökaluille

Sovellutus

Toimintaperiaate

Kohteesta heijastava valokenno

Sovellutus

Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptiikkavahvistimella
tyyppi

OBF; OO50; OCF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

70

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm]

150



Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	490
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...70
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	50
Tuntopään tyyppi		kulmamalli
Tuntopään kierre		M6
Kokonaispituus	[mm]	2000
Minimi taivutussäde	[mm]	2
Kuitujärjestys		⊙
Sydämen halkaisija	[mm]	1
Kuitumateriaali		PMMA
Tuntopään materiaali		ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali		PE
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuusiomutterit: 2 x M6
		hammastetut lukkotiivisteet: 2
Tarvikkeet (lisävaruste)		Kuitukaapelileikkuri:, E20600
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl