


Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Sovellutus

Toimintaperiaate

Lähetin/vastaanotinpari

Sovellutus

Taivutuksenkestävä malli robotiikkasovelluksiin; Käyttö teollisuusympäristössä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys
kuituoptikkavahvistimella
tyyppi

OBF; OO50; OCF

OBF

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

56

OO50

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

120

OCF (High Power)

Tuntoetäisyys kuituoptiikka

[mm]

550

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...70

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

33,6

Tuntopään tyyppi

suora

Tuntopään kierre

M4

Kokonaispituus

[mm]

2000

Minimi taivutussäde

[mm]

2



Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Kuitujärjestys	
Sydämen halkaisija [mm]	4 x 0,25
Kuitumateriaali	PMMA
Tuntopään materiaali	ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Kuitukaapelivaipan materiaali	PE
Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	kuusiomutterit: 4 x M4
	hammastetut lukkotiivisteet: 4
Tarvikkeet (lisävaruste)	Kuitukaapelileikkuri, E20600
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl