




## Adapterikaapelit kameroille, joissa videolähtö

CONNECTION CABLE M16 3M



### Sovellutus

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Erityispiirre  | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet   |
| Malli          | videolähdöllä varustettu kamera O2M20x |
| Silikoni-vapaa | kyllä                                  |

### Sähköiset tiedot

|                               |     |         |
|-------------------------------|-----|---------|
| Käyttöjännite                 | [V] | < 60 DC |
| Suojausluokka                 |     | II      |
| Maks. kokonaiskuormitettavuus | [A] | 4       |

### Käyttöolosuhteet

|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -45...85 |
| Suojausluokka      |      | IP 67    |

### Mekaaniset tiedot

|                     |     |                             |
|---------------------|-----|-----------------------------|
| Paino               | [g] | 191,9                       |
| Materiaalit         |     | kotelo: PVC; tiiviste: EPDM |
| Mutterin materiaali |     | PVC                         |

### Huomautuksia

|                |       |
|----------------|-------|
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
|----------------|-------|

### Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 3 m, PVC, musta, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 1 x 0,11 mm<sup>2</sup> / AWG 26

### Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Lukitus: PVC; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm




## Adapterikaapelit kameroille, joissa videolähtö

CONNECTION CABLE M16 3M

### Sähköinen liitäntä

#### Liitäntä



### Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Lukitus: PVC; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

