


E2M203



Adapterikaapelit kameroille, joissa videolähtö

CONNECTION CABLE M16 5M



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Malli	videolähdöllä varustettu kamera O2M20x
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 60 DC
Suojausluokka		II
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-45...85
Suojausluokka		IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	307,5
Materiaalit		kotelo: PVC; tiiviste: EPDM
Mutterin materiaali		PVC

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Lukitus: PVC; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm




Adapterikaapelit kameroille, joissa videolähtö

CONNECTION CABLE M16 5M

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PVC, musta, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; koodaus: A; Lukitus: PVC; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm

