


E2M231



Monitori yhdellä analogisella videotulolla

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Sovellutus

Sovellutus

Monitori yhdelle O2M2xx / O3M2xx -kameralle

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 12...32 DC; ($\pm 10\%$)

Ylijännitesuojaus kyllä

Jännitesyöttö kameralle [mA] 2000; ($\pm 10\%$)

Tulot

Videotulo 1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...85

Varastointilämpötila [°C] -40...125

Varastointikosteus [%] < 75; (suhteellinen kosteus)

Hyllyn elinkaari [MON] 24

Suojausluokka IP 67

Hyväksynnät / testit

Iskunkestävyys 15,3 G(rms) Taajuusalue 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 1202,5



Monitori yhdellä analogisella videotulolla

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Materiaalit	kotelo: ABS musta; kiinnike: alumiini musta
-------------	---

Näytöt / käyttöelementit

Näyttötyyppi	värinäyttö
Näytön koko	7"


Huomautuksia

Huomautuksia	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Kaapeli: 2 m

Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A






Monitori yhdellä analogisella videotulolla

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Liitäntä



RD:	L+
WH:	L-
BU:	aktivointi kamera 1
BN:	aktivointi kamera 2
WH/YE:	aktivointi kamera 3
GY:	aktivointi kamera 4 takometri
YE:	käsijarru

1	koaksiaalikaapelisydän videosignaali
2	koaksiaalivaippa video maapotentiaali (GND)
3	U+
4	0 V