


**Monitori kahdella analogisella videotulolla**

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


**Sovellutus**

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Sovellutus | Monitori kahdelle O2M2xx / O3M2xx -kameralle |
|------------|----------------------------------------------|

**Sähköiset tiedot**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Käyttöjännite [V]            | 18...30 DC; ( $\pm 10\%$ ) |
| Ylijännitesuojaus            | kyllä                      |
| Jännitesyöttö kameralle [mA] | 2000; ( $\pm 10\%$ )       |

**Tulot**

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Videotulo | 1 Vtt, 75 $\Omega$ , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr |
|-----------|---------------------------------------------------------|

**Lähdöt**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Analogiavirtalähtö [mA] | ...2000; ( $\pm 10\%$ ) |
|-------------------------|-------------------------|

**Käyttöolosuhteet**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Ympäristölämpötila [°C]   | -40...85                     |
| Varastointilämpötila [°C] | -40...125                    |
| Varastointikosteus [%]    | < 75; (suhteellinen kosteus) |
| Hyllyn elinkaari [MON]    | 24                           |
| Suojausluokka             | IP 67                        |

**Hyväksynnät / testit**

|                |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Iskunkestävyys | 15,3 G(rms) Taajuusalue 24...2000 Hz<br>PSD 0,04...0,10 g <sup>2</sup> /Hz |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|



## Monitori kahdella analogisella videotulolla

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


| Mekaaniset tiedot                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Paino                                                                             | [g] 1342,1                                  |
| Materiaalit                                                                       | kotelo: ABS musta; kiinnike: alumiini musta |
| Näytöt / käyttöelementit                                                          |                                             |
| Näyttötyyppi                                                                      | värinäyttö                                  |
| Näytön koko                                                                       | 7"                                          |
| Huomautuksia                                                                      |                                             |
| Pakkausyksikkö                                                                    | 1 kpl                                       |
| Sähköinen liitäntä - Naarasliitin                                                 |                                             |
| Kaapeli: 2 m                                                                      |                                             |
| Pistokeliitäntä: 2 x M16; koodaus: A                                              |                                             |
|  |                                             |



Monitori kahdella analogisella videotulolla

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Liitäntä



|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| RD:    | L+                            |
| WH:    | L-                            |
| BU:    | aktivointi kamera 1           |
| BN:    | aktivointi kamera 2           |
| WH/YE: | aktivointi kamera 3           |
| GY:    | aktivointi kamera 4 takometri |
| YE:    | käsijarru                     |

|   |                                             |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | koaksiaalikaapelisydän videosignaali        |
| 2 | koaksiaalivaippa video maapotentiaali (GND) |
| 3 | U+                                          |
| 4 | 0 V                                         |