


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Tuotteen ominaisuudet

Kuvan resoluutio [px] 680 x 480

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...32 DC

Virrankulutus [mA] < 770

Ylijännitesuojaus kyllä

Tunnistusalue

Kuvan resoluutio [px] 680 x 480

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C] -40...85



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Varastointilämpötila	[°C]	-40...125
Varastointikosteus	[%]	< 75; (suhteellinen kosteus)
Hyllyn elinkaari	[MON]	24
Suojausluokka		IP 67; (ISO 20653)

Hyväksynät / testit

EMC	DIN EN 61000-6-4	teollisuusympäristö
	DIN EN 61000-6-2	teollisuusympäristö
Iskunkestävyys		50 g
Tärinänkestävyys	Taajuusalue 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	1569,5
Materiaalit		kotelo: haponkestävä teräs (1.4401 / 316)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Suojakannet
--------------------	-------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - ..C4

Pistokeliitäntä: 4 x M16; koodaus: A



1	koaksiaalikaapelisydän videosaali
2	koaksiaalivaippa video maapotentiaali (GND)
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Sähköinen liitäntä - INPUT

Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A



1	U+
2	0 V
3	tulo 1
4	tulo 2
5	tulo 3
6	tulo 4
7	ei käytössä
8	ei käytössä

Sähköinen liitäntä - OUTPUT

Pistokeliitäntä: 1 x M16; koodaus: A



1	koaksiaalikaapelisydän videosaignaali
2	koaksiaalivaippa video maapotentiaali (GND)
3	ei käytössä
4	ei käytössä