


E2M252



Kytkevä liitin

WIRABLE SOCKET M16 8P



Sovellutus

Malli

MultiViewBox-modulin liittäminen E2M250

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 60 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-45...85

Suojausluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

36,9

Materiaalit

kotelo: sinkkipainevalu; tiiviste: PBT

Mutterin materiaali

sinkkipainevalu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet:

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; Lukitus: sinkkipainevalu