


E2D100



USB-liitäntäkaapeli

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sähköiset tiedot

Suojausluokka

III

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

0...60

Suojausluokka

IP 54

Hyväksynnät / testit

EMC

EN 61000-6-1

Mekaaniset tiedot

Materiaalit

PUR

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton; 4 x 0,25 mm²


Sähköinen liitäntä - Stecker



USB-liitäntäkaapeli

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB


Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x USB, suora; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu

Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä

