


E30406



Jännitemuunnin

VOLTAGE CONVERTER



Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	9...27
Virrankulutus	[mA]	< 500
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
------------------	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 40

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 15 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	30 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV kytkentäpihdit
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V (0,15...80 MHz)

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	151
Materiaalit		PBT-GF20
Tiivistemateriaali		FKM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä - naarasliitin

Kaapeli: 1 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM

Sähköinen liitäntä

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 1 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM