
E30407

Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC



1 puristusruuvi
2 kiristysrengas
3 Hitsattava muhvi

EC 1935/2004 FDA

Sovellutus		
Malli		lämpötila-antureille Ø 6 mm
Asennus		Puristusliitin
Painealue	[bar]	10
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...150
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	56,1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kiristysrengas: PEEK
Kiristysmomentti	[Nm]	< 10
Anturiliitäntä		Ø 6 mm
Prosessiliitäntä		Hitsattava adapteri Ø 25 mm
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl