




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT TN/G1/2/VA/O-RG



- 1 Tiiviste
2 O-rengas

Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön
Aine	nesteen ja kaasut
Painealue [bar]	300

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mittattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	61,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	M18 x 1,5 sisäkierre
Prosessiliitäntä	kierrelähtö G 1/2
Asennussyvyys [mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1, FKM
	O-rengas: 1, EPDM
	Tiiviste: 1, FKM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------