
E30425

Opetuspainike paineantureille

TEACH BUTTON



Sovellutus		
Malli		antureille PM1xxx
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	20...30 DC
Lähdöt		
Maks. kuormitus	[Ω]	(Ub - 14 V) / 21.5 mA
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	2927
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	227
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT
Huomautuksia		
Huomautuksia		Jos opetuspainiketta painetaan, IO-Link-tiedonsiirto ei ole mahdollinen.
Pakkausyksikkö		1 kpl

E30425


Opetuspainike paineantureille

TEACH BUTTON

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,9 m, PUR; Maksimi kaapelipituus: 30 m; anturin ja opetuspainikkeen välillä

Liitäntä



1	2-johdinkäyttö
2	3-johdinkäyttö
OUT2	4...20 mA
	värit DIN EN 60947-5-2 mukaan