


# E30430



## IO-Link -näyttö

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



### Sovellutus

Erityispiirre

Kullatut koskettimet

Sovellutus

kytketyn anturin kaikkien prosessiarvojen näyttö

### Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

18...30 DC

Virrankulutus

[mA]

< 47

Min. erotusresistanssi

[MΩ]

100; (500 V DC)

Suojausluokka

III

Napaisuussuojaus

kyllä

### Ohjelmisto / ohjelmointi

Parametroidimahdollisuudet

näyttö, indikointi

### Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä

IO-Link

Tiedonsiirtotyyppi

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link-versio

1.1

SDCI-standardi

IEC 61131-9

Profiili

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

SIO-moodi

ei

Vaadittava masterportin  
tyyppi

A

Min. prosessijakso

[ms]

11,2

Tuetut laitetunnisteet  
(DeviceID)

**Käyttötapa**

**Laite-ID**

default

694

### Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

0...60

# E30430



## IO-Link -näyttö

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

|                                                 |          |                                                            |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Varastointilämpötila                            | [°C]     | -20...80                                                   |
| Suojausluokka                                   |          | IP 65; IP 67                                               |
| Hyväksynnät / testit                            |          |                                                            |
| EMC                                             |          | DIN EN 61000-6-2                                           |
|                                                 |          | DIN EN 61000-6-4                                           |
| Iskunkestävyys                                  |          | DIN EN 60068-2-27 5 g (11 ms)                              |
| Tärinänkestävyys                                |          | DIN EN 60068-2-6 5 g (10...50 Hz)                          |
| MTTF                                            | [vuotta] | 397                                                        |
| Mekaaniset tiedot                               |          |                                                            |
| Paino                                           | [g]      | 204                                                        |
| Materiaalit                                     |          | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM |
| Näytöt / käyttöelementit                        |          |                                                            |
| Näyttö                                          |          | värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä                       |
|                                                 |          | 2 x LED, keltainen                                         |
| Tarvikkeet                                      |          |                                                            |
| Toimitettavat osat                              |          | Y-haaroittimet:, E12481                                    |
| Huomautuksia                                    |          |                                                            |
| Pakkausyksikkö                                  |          | 1 kpl                                                      |
| Sähköinen liitäntä                              |          |                                                            |
| Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu |          |                                                            |