




## IO-Link -näyttö

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44



## Sovellutus

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Erityispiirre | Kullatut koskettimet                                                    |
| Sovellutus    | samaan masteriin kytkettyjen antureiden kaikkien prosessiarvojen näyttö |

## Sähköiset tiedot

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Käyttöjännite [V]           | 18...30 DC      |
| Virrankulutus [mA]          | < 47            |
| Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Suojausluokka               | III             |
| Napaisuussuojaus            | kyllä           |

## Ohjelmisto / ohjelmointi

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Parametroidimahdollisuudet | näyttö, indikointi |
|----------------------------|--------------------|

## Liitännät

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tiedonsiirtoliitäntä              | IO-Link                                                                      |
| Tiedonsiirtotyyppi                | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)                                        |
| IO-Link-versio                    | 1.1                                                                          |
| SDCI-standardi                    | IEC 61131-9                                                                  |
| Profiili                          | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO-moodi                         | ei                                                                           |
| Vaadittava masterportin tyyppi    | A                                                                            |
| Min. prosessijakso [ms]           | 11,2                                                                         |
| Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) | <b>Käyttötapa</b><br>default                                                 |
|                                   | <b>Laite-ID</b><br>824                                                       |

## Käyttöolosuhteet

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
|-------------------------|--------|



## IO-Link -näyttö

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Varastointilämpötila | [°C] | -20...80     |
| Suojausluokka        |      | IP 65; IP 67 |

## Hyväksynät / testit

|                  |                   |                  |
|------------------|-------------------|------------------|
| EMC              | DIN EN 61000-6-2  |                  |
|                  | DIN EN 61000-6-4  |                  |
| Iskunkestävyys   | DIN EN 60068-2-27 | 5 g (11 ms)      |
| Tärinänkestävyys | DIN EN 60068-2-6  | 5 g (10...50 Hz) |
| MTTF             | [vuotta]          | 398              |

## Mekaaniset tiedot

|             |     |                                                             |
|-------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| Paino       | [g] | 171,5                                                       |
| Materiaalit |     | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; |

## Näytöt / käyttöelementit

|        |  |                                      |
|--------|--|--------------------------------------|
| Näyttö |  | värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä |
|        |  | 2 x LED, keltainen                   |

## Huomautuksia


|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Pakkausyksikkö |  | 1 kpl |
|----------------|--|-------|

## Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu



## Liitäntä



värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK = musta  
 BN = ruskea  
 BU = sininen