


Kytettävä venttiilipistoke

VALVE PLUG TYPE A



1 tiiviste



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 45 AC / < 70 DC

Suojaluokka

III

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...125

Suojaluokka

IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

32,3

Mitat

[mm]

41 x 27 x 30

Materiaalit

PA; FKM

Valukotelmateriaali

PA

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

E30447




Kytkestävä venttiilipistoke


VALVE PLUG TYPE A

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm



Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: PA