




Tiiviste

SEAL RING EPDM G1/2



Sovellutus

Malli	prosessiliitännällä varustetuille laitteille G ½
-------	--

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-40...130
--------------------	------	-----------

Hyväksynyt / testit

Standardi	DIN EN ISO 1179-2
-----------	-------------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	4,05
Sisähalkaisija	[mm]	18,5
Ulkohalkaisija	[mm]	23,9
Materiaalit		EPDM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	10 kpl
----------------	--------