




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A



- 1 G1 sisäkierre Aseptoflex Vario
2 vuotoaukko
3 tiivistyskartio



CE EHEDG Certified

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla
Asennus	pienille seinämäpaksuuksille
Painealue [bar]	16
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	762,6
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / R
Anturiliitântä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 85 mm
Tiivistys	Tiiviste

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, E30123

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------