




Hitsattava adapteri prosessiantureille

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 tiivistyskartio
2 G1 sisäkierre
3 tiivistyskartio

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Sovellutus		
Painealue	[bar]	150
Huomautus / painealue		anturin ja adapterin välinen liitos
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	150
Hyväksynyt / testit		
Painelaitedirektiivi		Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet		Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovelluksissa.
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	300
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä		G 1 tiivistekartio
Prosessiliitäntä		Hitsattava adapteri Ø 50 mm
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl