




Pistokeverkkolaite

POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E80120

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Verkkolaite  
2 M12 pistokeliitäntä



| Sähköiset tiedot                             |                                     |           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Nimellistaajuus AC                           | [Hz]                                | 50...60   |
| Tulojännitealue AC                           | [V]                                 | 100...240 |
| Lähtöjännite DC                              | [V]                                 | 24        |
| Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) | [A]                                 | 0,2       |
| Lähdöt                                       |                                     |           |
| Lähtövirta yhteensä                          | [A]                                 | 0,33      |
| Käyttöolosuhteet                             |                                     |           |
| Suojausluokka                                | IP 40; (M12 pistokeliitäntä: IP 67) |           |
| Mekaaniset tiedot                            |                                     |           |
| Paino                                        | [g]                                 | 135       |
| Materiaalit                                  | PPE                                 |           |
| Huomautuksia                                 |                                     |           |
| Pakkausyksikkö                               | 1 kpl                               |           |
| Sähköinen liitäntä                           |                                     |           |
| Kaapeli: 2 m; 2 x 0,5 mm²                    |                                     |           |
| Pistokeliitäntä: 1 x M12                     |                                     |           |