




Varivent-prosessiadapteri

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33222 tai E33229

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Aseptoflex-kierre
2 tiivisteet

Sovellutus

Asennus	O-renkaalla
Painealue [bar]	25

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	490
Asennustapa	O-renkaalla
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: EPDM
Anturiliitântä	Aseptoflex
Prosessiliitântä	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	O-renkaat: 5, EPDM, E30054 O-renkaat: 5, FPM (Viton), E30053
--------------------------	---

E30086



Varivent-prosessiadapteri

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------