




Tiiviste

U-SEAL 50 ST



Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	-30...100
Painealue	[bar]	400

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...100
--------------------	------	-----------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	96,5
Sisähalkaisija	[mm]	12
Ulkohalkaisija	[mm]	21
Materiaalit		NBR; teräs

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		50 kpl
----------------	--	--------