


Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Sovellutus		
Painealue	[bar]	100
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	192
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitântä	G 1 Aseptoflex Vario	
Prosessiliitântä	kierreliitântä G 1/2	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	O-renkaat: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen	
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	