


Sifoni

SIPHON TUBE G1/2



1 puristusholkki DIN 16283 mukaan

Sovellutus

Sovellutus

teollisuuskäyttöön

Aine

nesteet ja kaasut

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi

Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.

Turvaohjeet

Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

758,2

Materiaalit

teräs (1.0345)

Anturiliitäntä

G 1/2

Prosessiliitäntä

G 1/2

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

tiivisteet: 2, PTFE

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl



Sifoni

SIPHON TUBE G1/2


Muut tiedot

aine: vesi, ympäristölämpötila: 25 °C

aineen lämpötila sifonin etupuoella °C	aineen lämpötila sifonin takapuoella °C
85	35
150	50

kaaviot ja käyrät

Käyttöpaine



p Käyttöpaine
t käyttölämpötila ennen sifonia