




Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 vuotoaukko
1 tiivistyskartio

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Sovellutus

Malli		vuotoaukolla
Aineen lämpötila	[°C]	< 250
Painealue	[bar]	50

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	32,35
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Kiristysmomentti	[Nm]	5...20
Anturiliitäntä		M12 x 1,5 tiivistekartio
Prosessiliitäntä		Hitsattava adapteri Ø 19 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------