


Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY



1 tiivistyskartio

EC 1935/2004 

Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	< 250
Painealue	[bar]	50

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	36,2
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Kiristysmomentti	[Nm]	5...20
Anturiliitäntä	M12 x 1,5 tiivistekartio	
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 25 mm	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------