


Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT M12-WELDING BALL ACCESSORY



1 tiivistyskartio

EC 1935/2004 

Sovellutus

Aineen lämpötila	[°C]	< 250
Painealue	[bar]	50

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	45,1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Kiristysmomentti	[Nm]	5...20
Anturiliitäntä		M12 x 1,5 tiivistekartio
Prosessiliitäntä		Hitsattava adapteri Ø 25 mm

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------