




IO-Link-liitäntä

USB IO-LINK MASTER

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: ZZ1060

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Naarasliitin USB tyyppi Mini-B
- 2 LED toimintatila
- 3 24 V DC
- 4 LED virheet / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Sovellutus

Sovellutus	parametrointi ja laitteiden analysointi
------------	---

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite DC	[V]	5; (verkkokäyttö: 24 V DC)
Virrankulutus	[mA]	< 500; (verkkokäyttö: < 1000 mA)
Suojausluokka		III

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
------------------	-------

Liitännät

Tiedonsiirtoliitäntä	IO-Link
----------------------	---------

IO-Link Master

Tiedonsiirtotyyppi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio	1.1
Porttimäärä, luokka A	1

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...45
Suojausluokka		IP 20

Hyväksynnot / testit

EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	572,4
-------	-----	-------



IO-Link-liitäntä

USB IO-LINK MASTER

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, keltainen
	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	Toiminta	1 x LED, vihreä
	virheet	1 x LED, punainen

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Liitäntäkaapeli: M12, EVC176
	USB-kaapeli
	pistokeverkkolaite kansainvälisellä sovituksella
Tarvikkeet (lisävaruste)	Ohjelmisto: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin


Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	ei käytössä

Sähköinen liitäntä

Liitäntä





IO-Link-liitäntä

USB IO-LINK MASTER

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: USB

