




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Sovellutus		
Painealue	[bar]	16
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	269
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)	
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitäntä	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	