


Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adapteri
- 2 Tiiviste
- 3 vuotoaukko
- 4 tiivistyskartio



EC 1935/2004



Sovellutus

Painealue	[bar]	25
-----------	-------	----

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	142,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio	
Prosessiliitäntä	Clamp DN38 (1,5")	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	< 0,8 / 8	
Tiivistys	metalli-PEEK	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H3	

E33405



Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

O-rengas: 1, EPDM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl