


Prosessiadapteri, DIN 11864 mukainen putkiyhde

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 Ura O-renkaalle DIN 11864-R-40x5

EHEDG Tested 

Sovellutus	
Malli	putkille DN 40 (DIN 11866, Reihe A)
Painealue [bar]	40
Hyväksynnät / testit	
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Standardi	DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	399
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio
Prosessiliitäntä	putkisovite DN40 DIN 11864-1-A-BS
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4

E33408



Prosessiadapteri, DIN 11864 mukainen putkiyhde

ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2

Hygienialaiteluokka DIN
11866 mukaan

H3

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

O-rengas:, FKM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl