




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Sovellutus		
Painealue	[bar]	16
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	140
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitântä	G 1 tiivistekartio	
Prosessiliitântä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	