




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5



1: vuotoaukko



EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla
Painealue [bar]	100

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	156,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitântä	G 1 tiivistekartio
Prosessiliitântä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Tiivistys	Tiiviste
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	O-rengas: 26 x 3, EPDM, FDA:n mukainen, E30438 O-rengas: 26 x 3, FKM, FDA:n mukainen, E30437
--------------------	---

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------