




Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Sovellutus

Painealue [bar] 40

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	283,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä	G 1 tiivistekartio
Prosessiliitäntä	putkikierre DN40 (1,5") DIN 11851

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------