


Varivent-prosessiadapteri

ADAPT IFM-VARIV D=68(DN40-125)

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Sovellutus		
Painealue	[bar]	25
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Turvaohjeet		
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	649
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitäntä	G 1 tiivistekartio	
Prosessiliitäntä	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	