




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2"



1 tiivistyskartio

CRN EC 1935/2004 FCM FDA

Sovellutus

Painealue	[bar]	16
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	231
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitântä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitântä	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)	
Tiivistys	metalli-metalli	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------