




Varivent-prosessiadapteri

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 tiivistyskartio

EC 1935/2004 FCM FDA

Sovellutus

Painealue	[bar]	25
-----------	-------	----

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	481
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitântä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitântä	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm	
Tiivistys	metalli-metalli	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------