


Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle

ADAPT IFM-SMS DN40/1.5"



1 tiivistyskartio

EC 1935/2004 FCM 
Sovellutus

Painealue	[bar]	40
-----------	-------	----

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	139,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	SMS-putkisovite DN40 (1,5")	
Tiivistys	metalli-metalli	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------