


Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sovellutus

Painealue	[bar]	40
-----------	-------	----

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	146,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4	
Anturiliitäntä	G 3/4	
Prosessiliitäntä	putkikierte DN25 (1") DIN 11851	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------