


Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon


Sovellutus

Painealue	[bar]	40
-----------	-------	----

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 3/4
Prosessiliitäntä	putkikierre DN40 (1,5") DIN 11851
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------