




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852/3

Poistuva tuote



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Painealue [bar] 10

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovelluksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	554,4
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	Aseptoflex
Prosessiliitäntä	Clamp DN65 (3") DIN 32676 (ISO 2852)
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------