



Tri-Clamp-prosessiadapteri


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33202

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Vaihtoehtoinen artikkeli edellyttää Aseptoflex Vario -ulkokierteellä varustetun uuden anturin käyttämistä



- 1 Aseptoflex-kierre
2 O-rengas 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Asennus	O-renkaalla
Painealue [bar]	16

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	247,5
Asennustapa	O-renkaalla
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: EPDM
Anturiliitäntä	Aseptoflex
Prosessiliitäntä	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	O-renkaat: 5, EPDM, E30054
	O-renkaat: 5, FPM (Viton), E30053

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------