



Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33712

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Vaihtoehtoinen artikkeli edellyttää Aseptoflex Vario -ulkokierteellä varustetun uuden anturin käyttämistä



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

EC 1935/2004 FCM FDA

Sovellutus

Painealue [bar] 40

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	215
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä	Aseptoflex
Prosessiliitäntä	putkikierte DN40 (1,5") DIN 11851
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------