



Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33713

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Vaihtoehtoinen artikkeli edellyttää Aseptoflex Vario -ulkokierteellä varustetun uuden anturin käyttämistä



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

EC 1935/2004 FCM FDA

Sovellutus		
Painealue	[bar]	25
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	349,5
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	Aseptoflex	
Prosessiliitäntä	putkikierre DN50 (2") DIN 11851	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	