

Varivent-prosessiadapteri


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33721

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Vaihtoehtoinen artikkeli edellyttää Aseptoflex Vario -ulkokierteellä varustetun uuden anturin käyttämistä



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

EC 1935/2004 EHEDG Certified 

Sovellutus

Painealue	[bar]	25
-----------	-------	----

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	241,8
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	Aseptoflex	
Prosessiliitäntä	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------