



Prosessiadapteri SMS-putkiyhteelle


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

Poistuva tuote

Vaihtoehtoiset tuotteet: E33732

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

Vaihtoehtoinen artikkeli edellyttää Aseptoflex Vario -ulkokierteellä varustetun uuden anturin käyttämistä



- 1 Aseptoflex-kierre
2 Aseptoflex-tiivistyskartio

EC 1935/2004 FDA

Sovellutus

Painealue [bar] 25

Hyväksynät / testit

Painelaitedirektiivi Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.

Turvaohjeet Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g] 273,8

Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Anturiliitäntä Aseptoflex

Prosessiliitäntä SMS-putkisovite DN50 (2")

Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) 0,4 / 4

Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan H4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö 1 kpl